

SPECIAL DETAILS

化学管AMMOTECH的安全指示信息

请注意!

不要在超过制造商推荐的温度或压力下使用。

接头.

查阅制造商的文献或联系制造商以获得适用于无水氨管的接头系统。

在无水氨管道上仅可使用带法兰或外螺纹端的 **AISI 304/316** 永久性不锈钢接头。

在任何情况下都不应再次扣押干燥的氨气管。

检查程序.

无水氨软管的使用寿命有限，用户必须警惕即将发生故障的迹象。

- **日常检查**
日常使用前，应进行目测检查。如果发现任何异常情况，应对软管进行压力测试。
- **新管道**
所有新软管在使用前必须进行测试，以确定在储存或运输过程中管道是否有任何损坏。
- **正常应用**
无水氨管正常使用时，检测频率为第一年每90天一次，此后每30天一次。
- **繁重型应用**
软管总成在管端受到牵引等非正常使用后应立即进行测试。带有法兰、被车辆挤压或扭结的管道应停止使用。
- **重役型应用**
在工作条件严苛的环境下(例如在尖锐表面上拖拽，管道被弯曲成锐角或者持续暴露在大气条件下)使用的无水水管比会小心打理的管材更块老化。自安装之日起每30天必须对管道进行测试。